

Broszura produktowa

03.07.2026

KERN MPS 200K100PM

Stylowa waga osobowa z funkcją BMI

POLSKI



KONTAKT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



POLSKI

CECHY

- Dzięki kompaktowym wymiarom i dobremu stosunkowi ceny do jakości ta seria idealnie nadaje się do gabinetów zabiegowych w praktykach lekarskich i szpitalach
- Ergonomiczny miernik z dużym blokiem przycisków i kontrastowym wyświetlaczem LCD do wygodnego wprowadzania i odczytu wartości pacjenta, jak np. wzrostu do obliczenia BMI
- Stabilna szalka wagi ze stali z antypoślizgową i odporną na ścieranie powierzchnią
- Higieniczna i łatwa do czyszczenia
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom z regulacją wysokości
- Poziomnica do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie
- Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących pacjentach stabilna wartość ważenia jest ustalana przez uśrednianie i „zamrażana”. Pozostaje więc dość czasu, aby zająć się pacjentem, a następnie spokojnie odczytać wartość ważenia
- Funkcja BMI do stwierdzania niedowagi/wagi prawidłowej/nadwagi
- Możliwe zasilanie bateryjne i sieciowe, zasilanie akumulatorowe opcjonalnie
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 27 mm
- Wymiary platformy wagowej 275×295×58 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys. 215×110×45 mm
- Długość kabla miernika ok.
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 275×445×1020 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, 6×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 50 h
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy w standardzie
- Interfejs danych RS-232 w standardzie
- Waga netto ok. 7 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Placówki stacjonarne
- Placówki ambulatoryjne
- Domy seniora i domy opieki
- Urzędy zdrowia
- Służba medycyny pracy

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]	Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys.	Wymiary całkowite szer.xgł.xwys.	Ilość w dostawie (waga)	Waga netto ok.
MPS 200K100M	200 kg	0,1 kg	0,1 kg	275×295×58 mm	275×295×58 mm		4,2 kg
MPS 200K100PM	200 kg	0,1 kg	0,1 kg	275×295×58 mm	275×445×1020 mm		7 kg

AKCESORIA

Model	Opis
346-82	Odważnik kontrolny 346-82 (klasa OIML M1, wartość nominalna 200 kg, odważnik dużej masy, stal, lakierowana)
AFH 13	Konwerter RS232 na USB AFH 13

Model	Opis
FOB-A08	Akumulator FOB-A08 (NiMH)
MPS-A03	Zasilacz wtyczkowy MPS-A03 (15 V, 300 mA 120V US)
MPS-A04	Zasilacz wtyczkowy MPS-A04 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V EURO, UK, CH)
MPS-A08	Kabel interfejsowy RS-232 MPS-A08
MSF 200	Wzrostomierz MSF 200, maks. długość 210 cm, działka odczytowa 0,1 cm
MYC-01	Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji przez przetarcie MYC-01
YKC-01	Drukarka termiczna YKC-01
YKG-01	Drukarka mozaikowa YKG-01
YKH-01	Drukarka termiczna YKH-01
YKI-02	Adapter RS232-Bluetooth YKI-02
YKI-10	Konwerter RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 w standardzie, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Konwerter RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 w standardzie - 2x)
YKI-12	Konwerter RS232-WLAN YKI-12
YKN-01	Drukarka igłowa YKN-01
YKT-01	Drukarka igłowa YKT-01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
SCD-4.0-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-DLS05	Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)

USŁUGI

Model	Opis
961-230	Kontrola bezpieczeństwa technicznego (protokół STK) KERN 961-230
961-249	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-101	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-101

Przegląd piktogramów KERN



Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali



Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących, siedzących lub leżących pacjentach stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego



Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania