

Broszura produktowa

07.08.2026

# KERN EOE 300K100

Nowoczesna waga paczkowa do prostego i szybkiego ważenia w biurze, produkcji, wysyłce itp.

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## CECHY

- Wysoka mobilność: dzięki zasilaniu baterijnemu oraz kompaktowej, lekkiej konstrukcji nadaje się do użytku w wielu lokalizacjach
- Uchwyt ścienny do montażu miernika na ścianie w standardzie
- Funkcja Hold: w niestabilnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie

## DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary platformy wagowej, stal lakierowana, szer.xgł.xwys. 315×305×57 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys. 235×114×51 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, 4×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 100 h
- Waga netto ok. 4,0 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Jako waga paczkowa

- Logistyka magazynowa
- Produkcja
- Zastosowania przemysłowe

Jako waga dla zwierząt

- Ważenie zwierząt

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



## PRZEGLĄD MODELI

| Model      | Zakres ważenia | Działka odcz. | Wymiary<br>Szalka | Waga netto |
|------------|----------------|---------------|-------------------|------------|
|            | [Max]          | [d]           |                   | ok.        |
| EOE 10K-3  | 15 kg          | 0,005 kg      | 315×305 mm        | 4,0 kg     |
| EOE 30K-2  | 35 kg          | 0,01 kg       | 315×305 mm        | 4,0 kg     |
| EOE 60K-2  | 60 kg          | 0,02 kg       | 315×305 mm        | 4,0 kg     |
| EOE 60K-2L | 60 kg          | 0,02 kg       | 550×550 mm        | 14 kg      |

| Model         | Zakres ważenia<br>[Max] | Działka odcz.<br>[d] | Wymiary<br>Szalka | Waga netto<br>ok. |
|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| EOE 100K-2    | 150 kg                  | 0,05 kg              | 315×305 mm        | 4,0 kg            |
| EOE 150K50L   | 150 kg                  | 0,05 kg              | 550×550 mm        | 14 kg             |
| EOE 150K50XL  | 150 kg                  | 0,05 kg              | 950×500 mm        | 18 kg             |
| EOE 300K100   | 300 kg                  | 0,1 kg               | 315×305 mm        | 4,0 kg            |
| EOE 300K100L  | 300 kg                  | 0,1 kg               | 550×550 mm        | 14 kg             |
| EOE 300K100XL | 300 kg                  | 0,1 kg               | 950×500 mm        | 18 kg             |

## AKCESORIA

| Model       | Opis                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EOB-A01N    | Statyw EOB-A01N, wysokość statywu ok. 480 mm                                  |
| EOB-A02B    | Statyw EOB-A02B, wysokość statywu ok. 1000 mm                                 |
| EOB-A04B    | Pokrowiec ochronny EOB-A04B                                                   |
| EOB-A04BS05 | Pokrowiec ochronny EOB-A04BS05, zakres dostawy 5 sztuk                        |
| EOC-A04     | Uchwyt ścienny do montażu miernika na ścianie EOC-A04                         |
| YKA-16      | Zasilacz wtyczkowy YKA-16 (9V, 100mA   100 V - 240 V   EURO, AUS, UK, US, CH) |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-249 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)                            |
| 963-129 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129                                                                |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-013 | Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-013                                                            |
| KIB-M01 | Przebudowa miernika KERN KIB-M01 (do wyprowadzenia kabli z przodu miernika)                         |

## Przegląd piktogramów KERN

|                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego                                                                   |
|  | Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę                                                                   |
|  | Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne                                                                                                           |
|  | Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie                                                    |
|  | Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego                                                                                                     |
|  | Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym                                                                          |
|  | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień                                                                            |
|  | Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze                                                                            |