

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN ODC 852

Specjaliści w mikroskopii do pomiarów, zliczeń, dokumentacji, archiwizacji i obróbki obrazu

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

✉ info@kern-sohn.com

🌐 www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Kamera HDMI z autofokusem ODC 852 oferuje Państwu doskonałe i efektywne rozwiązanie dla nowoczesnej mikroskopii. Dzięki funkcji autofokusa płaszczyzna ostrości jest automatycznie rozpoznawana i ustawiana, dzięki czemu zawsze otrzymują Państwo idealnie ostry obraz. Idealna do wszystkich zastosowań w połączeniu z mikroskopem stereoskopowym KERN
- Obrazy w czasie rzeczywistym z ODC 852 można zarówno przysyłać złączem HDMI bezpośrednio na urządzenie odtwarzające z HDMI, jak i zapisywać na dołączonej karcie SD. Alternatywnie obraz na żywo można przesłać modułem WLAN do bezpłatnego oprogramowania PC VIS 2.0 PRO lub VIS 2.0 LITE
- Zasilanie odbywa się przez zewnętrzny zasilacz 12 V
- Zakres dostawy ODC 852: kamera, mysz USB, kabel HDMI, karta SD (16 GB) i adapter WLAN
- Prosimy od razu zamówić adapter C-Mount pasujący do Państwa mikroskopu KERN

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



AKCESORIA

Model	Opis
ODC-A2404	Szkiełko kalibracyjne ODC-A2404
ODC-A8102	Adapter okularu do kamer C-Mount ODC-A8102 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8103	Adapter okularu do kamer C-Mount ODC-A8103 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

Model	Opis
ODC-A8105	Adapter okularu do kamer C-Mount ODC-A8105 (0,5× / 23,2 mm)
YKA-02	Adapter podróży YKA-02

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
OXM 902	Oprogramowanie mikroskopowe KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Oprogramowanie mikroskopowe KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Przegląd piktogramów KERN



Do zapisu danych na karcie SD



Interfejs danych USB: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Interfejs danych WLAN: Do przesyłania danych do drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Kamera cyfrowa HDMI: do bezpośredniego przesyłania obrazu na urządzenie wyświetlające



Zasilacz wtyczkowy: 230V/50 Hz. W standardzie EU, CH. Na zamówienie dostępny także w standardzie GB, USA lub AUS



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Oprogramowanie PC: Do przesyłania danych pomiarowych z urządzenia do komputera