

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN FGE 5K-3

Precyzyjna designerska waga kuchenna do kuchni, stołówki, gastronomii

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CECHY

- Higieniczna i łatwa do czyszczenia
- Płaska konstrukcja zapewniająca stabilne ustawienie i oszczędne przechowywanie
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom
- Najprostsza obsługa: 2 przyciski
- Wygodne tarowanie jednym naciśnięciem przycisku. Dzięki temu można np. wytarować miskę przed rozpoczęciem sporządzania receptury. Ponadto po każdym naważeniu składnika receptury można tarować, aby kolejny składnik receptury naważyć z masą podaną w recepturze, całkowicie bez liczenia
- Zintegrowana funkcja AUTO-OFF chroniąca baterie
- Duży, kontrastowy wyświetlacz ułatwia odczyt
- Dostawa w pojedynczym opakowaniu designerskim

DANE TECHNICZNE

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 18 mm
- Wymiary szalki, akryl, szer.xgł. 152x230 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 2xCR2032, czas pracy do 13 h
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 152x230x15 mm
- Waga netto ok. 0,35 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Czas wolny i hobby
- Gastronomia
- Dietetyka
- Placówki edukacyjne
- Przemysł spożywczy

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Wymiary Szalka
FGE 5K-3	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 5K-3S05	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 10K-3	15000 g	1 g	272×205 mm
FGE 10K-3S05	15000 g	1 g	272×205 mm

POLSKI

AKCESORIA

Model	Opis
346-76	Odważnik kontrolny 346-76 (klasa OIML M1, wartość nominalna 5 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)

USŁUGI

Model	Opis
961-247	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-127	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-010	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-010

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze