

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN FCF 3K-4

Kompaktowa waga stołowa z wszechstronnymi funkcjami i wysoką dokładnością do przemysłu, gastronomii i kuchni

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Idealnie nadaje się jako
 - Waga kontrolna w gastronomii, stołówkach, kuchniach szkolnych
 - kompaktowa waga listowa i paczkowa, szczególnie przy ograniczonej przestrzeni
 - Waga do sortowania, kompletacji lub prosta waga kontrolna w produkcji albo wysyłce
- Prosta i komfortowa obsługa za pomocą 5 przycisków
- Bardzo szybkie wskazanie: stabilne wartości ważenia w ciągu ok. 3 s
- Wysoka mobilność: dzięki zasilaniu bateryjnemu/akumulatorowemu (opcjonalnie) oraz kompaktowej, lekkiej konstrukcji nadaje się do użytku w wielu lokalizacjach (produkcja, magazyn, wysyłka itd.)
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE


- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, szer.xgł. 253x228 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 270x323x110 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, bateria 9 V nie w zakresie dostawy, czas pracy do 20 h. Funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterię
- Waga netto ok. 2,8 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Czas wolny i hobby
- Gastronomia
- Dietetyka
- Placówki edukacyjne
- Przemysł spożywczy

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę
	Net-Total: Wartości mas składników receptury mogą być sumowane, a łączna masa receptury wydrukowana
	Wyznaczanie procentowe: Określenie odchyłki w % od wartości zadanej (100 %)
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze