

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN TGC 500-1

Precyzyjna waga kieszonkowa z dużą szalką ze stali nierdzewnej i praktyczną szalką tary

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CECHY

- Waga kieszonkowa o wysokiej rozdzielczości ze szczególnie krótkim czasem reakcji i stabilizacji, dzięki czemu możliwa jest bardzo wydajna praca
- Szczególnie płaska konstrukcja
- Osłona z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego jako zabezpieczenie przed naciskiem i pyłem. Może być używana również jako naczynie do ważenia
- Szalka wagi ze stali nierdzewnej, łatwa i higieniczna w czyszczeniu
- Gotowa do startu: baterie w komplecie, 2xCR2032, czas pracy do 8,75 h. Funkcja AUTO-OFF po 4 min, do oszczędzania baterii

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 12 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 2xCR2032, czas pracy do 8,75 h
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, Ø 81 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 100×130×18 mm
- Waga netto ok. 0,15 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 0 °C/40 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Handel biżuterią i złotem
- Handel złotem i metalami szlachetnymi
- Standardowe analizy laboratoryjne
- Wędkarstwo
- Czas wolny i hobby

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Powtarzalność	Liniowość	Wymiary Szalka
TGC 150-2	150 g	0,01 g	0,2 g	± 0,3 g	81 mm
TGC 150-2S05	150 g	0,01 g	0,2 g	± 0,3 g	81 mm
TGC 500-1	500 g	0,1 g	0,5 g	± 1,5 g	81 mm
TGC 500-1S05	500 g	0,1 g	0,5 g	± 1,5 g	81 mm
TGC 1K-3	1000 g	1 g	3 g	± 6 g	81 mm
TGC 1K-3S05	1000 g	1 g	3 g	± 6 g	81 mm

AKCESORIA

Model	Opis
315-409-405	Zestaw Safety Set 315-409-405, zawarte odważniki 20 g (M1); 500 g (M1)
366-93	Odważnik kontrolny 366-93 (klasa OIML M3, wartość nominalna 500 g, główka, żeliwo lakierowane)

USŁUGI

Model	Opis
961-247	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-127	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-010	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-010

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze