

Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN FPE 30K-2M

Waga stołowa dla początkujących z szalką ze stali nierdzewnej i funkcją Checkweighing, opcjonalnie z legalizacją

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



## CECHY

- Ważenie z zakresem tolerancji (Checkweighing): Sygnał optyczny wspiera porcjowanie, dozowanie lub sortowanie
- Szalka wagi ze stali nierdzewnej, łatwa i higieniczna w czyszczeniu
- Zintegrowana funkcja liczenia sztuk z możliwością zapisania masy sztuki
- Funkcja Sleep: Waga po ustawionym czasie braku aktywności automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii

## DANE TECHNICZNE

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, szer.xgł. 190x230 mm
- Waga netto ok. 1,8 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -10 °C/40 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł spożywczy
- Gastronomia
- Dietetyka
- Placówki edukacyjne

## PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- W przypadku zastosowań podlegających legalizacji prosimy o zamówienie legalizacji (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) od razu, późniejsza legalizacja pierwotna nie jest możliwa. Do legalizacji potrzebujemy pełnego adresu miejsca ustawienia

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Fabrycznie



## PRZEGLĄD MODELI

| Model      | Zakres ważenia<br>[Max] | Działka odcz.<br>[d] | Działka<br>legaliz.<br>[e] | Obc. min.<br>[Min] | Powtarzal-<br>ność | Liniiowość | Wymiary<br>Szalka |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|
| FPE 15K-3  | 15 kg                   | 0,001 kg             |                            |                    | 0,001 kg           | ± 0,003 kg | 190×230 mm        |
| FPE 15K-3M | 15 kg                   | 0,005 kg             | 0,005 kg                   | 0,1 kg             | 0,005 kg           | ± 0,015 kg | 190×230 mm        |
| FPE 30K-2M | 30 kg                   | 0,01 kg              | 0,01 kg                    | 0,2 kg             | 0,01 kg            | ± 0,03 kg  | 190×230 mm        |
| FPE 30K-3  | 30 kg                   | 0,002 kg             |                            |                    | 0,002 kg           | ± 0,006 kg | 190×230 mm        |
| FPE 3K-3M  | 3000 g                  | 1 g                  | 1 g                        | 20 g               | 1 g                | ± 3 g      | 190×230 mm        |
| FPE 3K-4   | 3000 g                  | 0,2 g                |                            |                    | 0,2 g              | ± 0,6 g    | 190×230 mm        |
| FPE 6K-3   | 6000 g                  | 0,5 g                |                            |                    | 0,5 g              | ± 1,5 g    | 190×230 mm        |
| FPE 6K-3M  | 6000 g                  | 2 g                  | 2 g                        | 40 g               | 2 g                | ± 6 g      | 190×230 mm        |

POLSKI

## AKCESORIA

| Model    | Opis                                           |
|----------|------------------------------------------------|
| YKR-07-A | Akumulator YKR-07-A (Li-Ion, 3,7 V, 4.000 mAh) |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-248 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)                            |
| 963-128 | Świadectwo wzorcowania DAKkS 963-128                                                                |
| 965-228 | Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-228                                          |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAKkS) 969-517 |
| 970-013 | Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-013                                                            |

## Przegląd piktogramów KERN

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego                                                                                                                                       |
|  | Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę                                                                                                                                       |
|  | Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne                                                                                                                                                                               |
|  | Pomiar z zakresem tolerancji (Checkweighing): Programowalna górna i dolna wartość graniczna, np. do sortowania, porcjowania lub pomiaru powłok albo grubości materiałów. Proces jest wspierany sygnałem akustycznym i/lub optycznym |
|  | Zasilacz wtyczkowy: 230V/50 Hz. W standardzie EU, CH. Na zamówienie dostępny także w standardzie GB, USA lub AUS                                                                                                                    |
|  | Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym                                                                                                                                              |
|  | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień                                                                                                                                                |
|  | Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania                                                                                                                                                           |
|  | Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze                                                                                                                                                |
|  | Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze                                                                                                                                                                          |