

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN MTA 400K-1 M

Stabilna waga z poręczą do stania, dająca poczucie bezpieczeństwa podczas ważenia – z dopuszczeniem medycznym do profesjonalnego zastosowania w diagnostyce medycznej, opcjonalnie z legalizacją

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Klasa legalizacji III (legalizacja opcjonalna)
- Dopuszczenie medyczne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745
- Idealna do domów opieki, oddziałów geriatricznych, chorób wewnętrznych i wielu innych
- Stabilna konstrukcja podporowa umożliwia wątłym i słabym pacjentom jednocześnie bezpieczne stanie i precyzyjne wyznaczenie masy ciała
- Duża powierzchnia do stania, zapewniająca optymalną stabilność pacjenta, higieniczna i łatwa do czyszczenia
- Szczególnie łatwe wejście na platformę dzięki niskiej wysokości konstrukcyjnej wynoszącej tylko 30 mm
- Poziomnica do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie
- Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących lub siedzących pacjentach stabilna wartość ważenia jest ustalana przez uśrednianie i „zamrażana”. Pozostaje więc dość czasu, aby zająć się pacjentem, a następnie spokojnie wartość ważenia odczytać
- Praktyczny drugi wyświetlacz z tyłu wagi, dzięki czemu wygodny do odczytu przez pacjenta i personel medyczny
- Funkcja BMI do stwierdzania niedowagi/wagi prawidłowej/nadwagi
- Możliwe zasilanie bateryjne i sieciowe, zasilanie akumulatorowe opcjonalnie
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys. 200×55×128 mm
- Wymiary szalki szer.xgł. 600×600 mm
- Wymiary platformy wagowej 780×680×68 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 780×680×1100 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, 6×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 20 h
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy w standardzie
- Waga netto ok. 42 kg

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Placówki stacjonarne
- Placówki ambulatoryjne
- Domy seniora i domy opieki
- Placówki rehabilitacyjne
- Placówki dla osób z niepełnosprawnościami

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- W UE dla wag przeznaczonych jako wyrób medyczny legalizacja (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) jest wymagana prawnie, prosimy zamówić ją razem, podając miejsce ustawienia i kod pocztowy.

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]
MTA 400K-1M	300 kg; 400 kg	0,1 kg; 0,2 kg	0,1 kg; 0,2 kg

AKCESORIA

Model	Opis
AFH 13	Konwerter RS232 na USB AFH 13
CFS-A01	Kabel interfejsowy RS-232 CFS-A01

Model	Opis
MBC-A08	Akumulator MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MPE-A01	Pokrowiec ochronny MPE-A01
MPE-A01S05	Pokrowiec ochronny MPE-A01S05, zakres dostawy 5 sztuk
MYC-01	Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji przez przetarcie MYC-01
YKA-43	Zasilacz wtyczkowy YKA-43 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Zasilacz wtyczkowy YKA-44 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V EURO)
YKC-01	Drukarka termiczna YKC-01
YKG-01	Drukarka mozaikowa YKG-01
YKI-02	Adapter RS232-Bluetooth YKI-02
YKI-10	Konwerter RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 w standardzie, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Konwerter RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 w standardzie - 2x)
YKI-12	Konwerter RS232-WLAN YKI-12
YKT-01	Drukarka igłowa YKT-01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
SCD-4.0-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-DLS05	Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)

USŁUGI

Model	Opis
961-230	Kontrola bezpieczeństwa technicznego (protokół STK) KERN 961-230
961-250	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-250 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-130	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130
965-130	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-130
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-109	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-109

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali



Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących, siedzących lub leżących pacjentach stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego



Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze