

Broszura produktowa

07.08.2026

# KERN EMB 2200-0

Waga laboratoryjna klasy podstawowej o ogromnych możliwościach ważenia

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## CECHY

- Prosta i komfortowa obsługa za pomocą 2 przycisków
- Funkcja doważania upraszcza sporządzanie receptur
- Szczególnie płaska konstrukcja
- Gotowa do startu: Baterie w komplecie
- Hak do ważenia pod wagą w standardzie
- Wskazówka: z opcjonalnym zestawem pomocniczym do oznaczania gęstości KERN YDB-04 dobrze nadaje się także do zastosowań szkolnych i dydaktycznych, patrz akcesoria

## DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 15 mm
- Wymiary szalki, tworzywo sztuczne, Ø 150 mm
- Zasilanie bateryjne, 2x1,5 V AA w standardzie, czas pracy do 150 h
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 170x244x39 mm
- Waga netto ok. 0,55 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Jako waga szkolna

- Nauczanie i kształcenie
- Placówki edukacyjne
- Przemysł kosmetyczny
- Zapewnienie jakości

Jako waga dla małych zwierząt

- Gabinety weterynaryjne
- Ważenie małych zwierząt
- Hodowla małych zwierząt

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



## PRZEGLĄD MODELI

| Model       | Zakres ważenia<br>[Max] | Działka odcz.<br>[d] | Powtarzalność | Liniiowość | Wymiary<br>Szalka |
|-------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------|-------------------|
| EMB 100-3   | 100 g                   | 0,001 g              | 0,001 g       | ± 0,005 g  | 82 mm             |
| EMB 200-2   | 200 g                   | 0,01 g               | 0,01 g        | ± 0,02 g   | 105 mm            |
| EMB 200-3   | 200 g                   | 0,001 g              | 0,001 g       | ± 0,005 g  | 82 mm             |
| EMB 500-1   | 500 g                   | 0,1 g                | 0,1 g         | ± 0,2 g    | 150 mm            |
| EMB 500-1BE | 500 g                   | 0,1 g                | 0,1 g         | ± 0,2 g    | 150 mm            |
| EMB 600-2   | 600 g                   | 0,01 g               | 0,01 g        | ± 0,03 g   | 105 mm            |
| EMB 1000-2  | 1000 g                  | 0,01 g               | 0,01 g        | ± 0,05 g   | 150 mm            |
| EMB 1200-1  | 1200 g                  | 0,1 g                | 0,1 g         | ± 0,3 g    | 150 mm            |
| EMB 2000-2  | 2000 g                  | 0,01 g               | 0,01 g        | ± 0,05 g   | 150 mm            |
| EMB 2200-0  | 2200 g                  | 1 g                  | 1 g           | ± 2 g      | 150 mm            |
| EMB 3000-1  | 3000 g                  | 0,1 g                | 0,1 g         | ± 0,3 g    | 150 mm            |
| EMB 5.2K1   | 5200 g                  | 1 g                  | 1 g           | ± 3 g      | 150 mm            |
| EMB 5.2K5   | 5200 g                  | 5 g                  | 5 g           | ± 10 g     | 150 mm            |
| EMB 6000-1  | 6000 g                  | 0,1 g                | 0,1 g         | ± 0,3 g    | 150 mm            |

POLSKI

## AKCESORIA

| Model       | Opis                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-412-407 | Zestaw Safety Set 315-412-407, zawarte odważniki 100 g (M1); 2000 g (M1)                                       |
| 347-12      | Odważnik kontrolny 347-12 (klasa OIML M1, wartość nominalna 2 kg, główka, stal nierdzewna toczona precyzyjnie) |
| KS-A01      | Akumulator (Li-Ion) zewnętrzny KS-A01                                                                          |
| YKA-03N     | Zasilacz wtyczkowy YKA-03N (9 V, 300 mA   100 V - 240 V, 50 / 60 Hz   EURO, UK, US, CH)                        |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-247 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)                            |
| 963-127 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127                                                                |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-011 | Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011                                                            |

## Przegląd piktogramów KERN

|                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego                                                                   |
|  | Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne                                                                                                           |
|  | Ważenie podwieszane: Możliwość zawieszenia ładunku od spodu wagi                                                                                                |
|  | Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego                                                                                                     |
|  | Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym                                                                          |
|  | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień                                                                            |
|  | Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania                                                                                       |
|  | Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze                                                                            |