

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER FK 10

Wytrzymały cyfrowy siłomierz do pomiarów siły rozciągającej i ściskającej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



POLSKI

CECHY

- Odwracalny wyświetlacz: automatyczne rozpoznawanie kierunku
- Bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji obudowy
- Funkcja Peak-Hold do rejestracji wartości szczytowej (wartość zostaje „zamrożona” na ok. 10 s) lub funkcja Track do ciągłego wskazywania pomiaru
- Wybierane jednostki: N, lbf, kg, ozf
- Auto-Power-Off
- Standardowe nasadki: jak na ilustracji, drążek przedłużający: 90 mm
- Możliwość montażu na wszystkich statywach pomiarowych SAUTER do 5 kN
- Wskazówka: gwint zewnętrzny M8 na urządzeniu: adapterem gwintowym AFM 22 (gwint wewnętrzny M8, gwint zewnętrzny M6) można adaptować wszystkie zaciski z gwintem wewnętrznym M6 (patrz Akcesoria)

DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru: 0,5% z [Max]
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: 200% z [Max]
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 195x83x35 mm
- Gwint zewnętrzny M8
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 6x1,5 V AA
- Waga netto ok. 0,75 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Laboratoria badawcze
- Badania i rozwój
- Przemysł motoryzacyjny
- Konserwacja i utrzymanie ruchu
- Technika tworzyw sztucznych

Do zastosowań medycznych

- Placówki rehabilitacyjne
- Fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi
- Placówki ambulatoryjne
- Domy seniora i domy opieki

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres pomiarowy [Max]	Działka odcz. [d]
FK 1K	1 kN	0,5 N
FK 10	10 N	0,005 N
FK 25	25 N	0,01 N
FK 50	50 N	0,02 N
FK 100	100 N	0,05 N
FK 250	250 N	0,1 N
FK 500	500 N	0,2 N

AKCESORIA

Model	Opis
AFK 02	Uchwyt ze stali nierdzewnej w płaszczu z tworzywa sztucznego AFK 02
AFM 22	Adapter AFM 22 (gwint wewnętrzny M8 gwint zewnętrzny M6)
AFM 23	Adapter AFM 23 (gwint zewnętrzny M10 gwint wewnętrzny M8)
FK-A01	Nasadka tensjometryczna FK FK-A01

Model	Opis
FS TKZ	Walizka transportowa FS TKZ

USŁUGI

Model	Opis
961-1610	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-1610 (rozciąganie N)
961-2610	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-2610 (ściskanie N)
961-3610	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-3610 (rozciąganie, ściskanie N)
963-1610	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-1610 (kierunek siły rozciąganie jednostka wyniku pomiaru N procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
963-2610	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-2610 (kierunek siły ściskanie jednostka wyniku pomiaru N procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
963-3610	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-3610 (kierunek siły rozciąganie, ściskanie jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
970-014	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-014

POLSKI

Przegląd piktogramów KERN



Funkcja Peak-Hold: rejestracja wartości szczytowej w trakcie procesu pomiarowego



Push i Pull: urządzenie pomiarowe rejestruje siły rozciągające i ściskające



ZERO: Zerowanie wskazania



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego



Zasilacz wtyczkowy: 230V/50 Hz. W standardzie EU, CH. Na zamówienie dostępny także w standardzie GB, USA lub AUS



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze