

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN CH 15K20

Klasyk wśród ręcznych wag wiszących – doskonały do szybkiego ważenia podwieszonych ładunków

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Waga ze znakiem kontrolnym TÜV spełnia wymagania norm: EN 13155 (zawiesia luźne / bezpieczeństwo na złamanie) i EN 61010-1 (bezpieczeństwo elektryczne)
- Idealna do szybkiego ważenia kontrolnego przy przyjęciu i wydaniu towarów
- Niezastąpiona również w zastosowaniach prywatnych do określania masy ryb, dziczyzny, owoców, części rowerowych, walizek itd.
- Funkcja Hold: W celu wygodnego odczytu wartości ważenia wskazanie można na różne sposoby „zamrozić”. Albo automatycznie przy ustabilizowaniu wagi, albo ręcznie przez naciśnięcie przycisku Hold
- Wskazanie obciążenia szczytowego (Peak-Hold)
- Hak, stal, zawarty w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 11 mm
- Taśma miernicza, wysuwana, długość pomiarowa ok. 100 cm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, bateria 9 V, czas pracy do 80 h
- Jednostki ważenia: kg, lb, N
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 90x30x283 mm
- Waga netto ok. 0,35 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Łowiectwo
- Logistyka magazynowa
- Warsztaty
- Rolnictwo i leśnictwo

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.		Waga netto
	[Max]	[d]		ok.
CH 15K20	15 kg	0,02 kg		0,35 kg
CH 50K100	50 kg	0,1 kg		0,35 kg
CH 50K50	50 kg	0,05 kg		0,35 kg

AKCESORIA

Model	Opis
366-77	Odważnik kontrolny 366-77 (klasa OIML M3, wartość nominalna 10 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)
CH-A01N	Szalka tarująca CH-A01N

USŁUGI

Model	Opis
961-248	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128H	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128H
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-011	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze