

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN HDB 5K5N

Praktyczna ręczna waga wisząca do szybkiego i mobilnego ważenia

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Waga ze znakiem kontrolnym TÜV spełnia wymagania norm: EN 13155 (zawiesia luźne / bezpieczeństwo na złamanie) i EN 61010-1 (bezpieczeństwo elektryczne)
- Idealna do szybkiego ważenia kontrolnego przy przyjęciu i wydaniu towarów
- Niezastąpiona również w zastosowaniach prywatnych do określania masy ryb, dziczyzny, owoców, części rowerowych, walizek itd.
- Funkcja Hold: W celu wygodnego odczytu wartości ważenia wskazanie można na różne sposoby „zamrozić”. Albo automatycznie przy ustabilizowaniu wagi, albo ręcznie przez naciśnięcie przycisku Hold
- Hak, stal, składany, zawarty w zakresie dostawy
- Wskazanie obciążenia szczytowego (Peak-Hold)

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 12 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 2x1,5 V AAA, czas pracy do 100 h
- Jednostki ważenia: kg, lb, N
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 72x25x188 mm
- Waga netto ok. 0,20 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Budownictwo i budowy
- Warsztaty
- Łowiectwo
- Logistyka magazynowa
- Ważenie małych zwierząt
- Hodowla małych zwierząt

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Waga netto ok.
HDB 5K5N	5 kg	0,005 kg	0,20 kg
HDB 10K10N	10 kg	0,01 kg	0,20 kg

AKCESORIA

Model	Opis
346-76	Odważnik kontrolny 346-76 (klasa OIML M1, wartość nominalna 5 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)
CH-A01N	Szalka tarująca CH-A01N

USŁUGI

Model	Opis
961-247	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-127H	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127H
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-011	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze