

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN FGE 10K-3S05

Precyzyjna designerska waga kuchenna do kuchni, stołówki, gastronomii

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CECHY

- Higieniczna i łatwa do czyszczenia
- Szalka wagi ze szkła bezpiecznego
- Płaska konstrukcja zapewniająca stabilne ustawienie i oszczędne przechowywanie
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom
- Najprostsza obsługa 1 przycisk
- Wygodne tarowanie jednym naciśnięciem przycisku. Dzięki temu można np. wytarować miskę przed rozpoczęciem sporządzania receptury. Ponadto po każdym naważeniu składnika receptury można tarować, aby kolejny składnik receptury naważyć z masą podaną w recepturze, całkowicie bez liczenia
- Zintegrowana funkcja AUTO-OFF chroniąca baterie
- Duży, kontrastowy wyświetlacz ułatwia odczyt
- Dostawa w pojedynczym opakowaniu designerskim
- Wskazówka: podana cena odnosi się do zakresu dostawy po 5 sztuk. Dostawa pojedyncza nie jest w przypadku tych modeli możliwa. Podane ceny wzorcowania odnoszą się do wzorcowania pojedynczej wagi.

DANE TECHNICZNE

- Duży podświetlany segmentowy wyświetlacz LED, wysokość cyfr 22 mm
- Wymiary szalki, szkło, szer.xgł. 272x205 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 3x1,5 V AAA, czas pracy do 25 h
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 272x250x22 mm
- Waga netto ok. 2,6 kg

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Czas wolny i hobby
- Gastronomia
- Dietetyka
- Placówki edukacyjne
- Przemysł spożywczy

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Ten model dostarczany jest w zestawie 5 sztuk. Oznacza to, że podana cena odnosi się do zakresu dostawy 5 sztuk

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Wymiary Szalka
FGE 5K-3	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 5K-3S05	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 10K-3	15000 g	1 g	272×205 mm
FGE 10K-3S05	15000 g	1 g	272×205 mm

AKCESORIA

Model	Opis
961-248S05	Adiustacja w miejscu ustawienia (zestaw 5 szt.) 961-248S05 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128S05	Świadectwo wzorcowania DAkkS (5er-Set) 963-128S05

USŁUGI

Model	Opis
961-248S05	Adiustacja w miejscu ustawienia (zestaw 5 szt.) 961-248S05 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128S05	Świadectwo wzorcowania DAkkS (5er-Set) 963-128S05
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-013	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-013

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze